


Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Артикульный номер: 2036487



Стандартный кабельный ввод, А-образной формы, согласно DIN 46320, с обычным уплотнительным кольцом из NR/SBRP.

Соединительная резьба Pg согласно DIN 40430.

С уплотнительным кольцом имеет степень защиты IP65, без уплотнительного кольца - степень защиты IP54.

Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки! ударопрочный



PS полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2036487
Тип	106 PG48
Обозначение 1	Кабельный ввод
Производитель	OBO
Размер	PG48
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	7,336 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG



Артикульный номер: 2036487

Размеры		
	Длина	70 мм
	Ширина	74 мм
	Высота	60 мм
	Размер D1	44 мм
	Размер D2	74 мм
	Размер D3	50 мм
	Maß D4	45,5 мм
	Размер G	Pg48 мм
	Размер L макс.	48 мм
	Размер L1	14 мм
	Размер L2	27 мм
	Размер L3	9 мм
	Размер L4	18,5 мм

Технические характеристики		
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо	
Исполнение	прямой	
защита от прогибания	нет	
Диапазон плотности D макс.	44 мм	
Диапазон плотности D мин.	37 мм	
взрывозащищённый	нет	
Для взрывоопасной зоны	без	
Для взрывоопасной зоны с газом	без	
Для взрывоопасной зоны с пылью	без	
Резьба	Pg 48	
Вид резьбы	PG	
Длина резьбы	14 мм	
Номинальный размер метрической резьбы	48	
Усилено стекловолокном	нет	
Не содержит галогенов	да	
Универсальное уплотнение	нет	
С контргайкой	нет	
Ударопрочность	нет	
Размер под ключ 1	65 мм	
Размер под ключ 2	60 мм	
Вид защиты	IP65	
Разъемное болтовое соединение	нет	
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет	