

Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Артикульный номер: 2036061



Стандартный кабельный ввод, А-образной формы, согласно DIN 46320, с обычным уплотнительным кольцом из NR/SBRP.

Соединительная резьба Pg согласно DIN 40430.

С уплотнительным кольцом имеет степень защиты IP65, без уплотнительного кольца - степень защиты IP54.

Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки! ударопрочный



PS полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2036061
Тип	106 PG7
Обозначение 1	Кабельный ввод
Производитель	OBO
Размер	PG7
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,325 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Артикульный номер: 2036061



Размеры



Длина	16,5 мм
Ширина	16,5 мм
Высота	30 мм
Размер D1	6 мм
Размер D2	16,5 мм
Размер D3	8 мм
Maß D4	7,5 мм
Размер G	Pg7 мм
Размер	23 мм
L макс.	
Размер	7,75 мм
L1	
мм	
Размер L2	13 мм
Размер L3	5 мм
Размер L4	8,5 мм

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
Исполнение	прямой
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	6,5 мм
Диапазон плотности D мин.	3,5 мм
взрывозащищённый	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 7
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	8 мм
Номинальный размер метрической резьбы	7
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударпрочность	нет
Размер под ключ 1	15 мм
Размер под ключ 2	13 мм
Вид защиты	IP65
Разъемное болтовое соединение	нет
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет