


# Технический паспорт

Промежуточный переходник, метрическая резьба

Артикульный номер: 2031452



Промежуточный переходник, метрическая внутренняя и наружная резьба.



PA полиамид

## Исходные данные

Артикульный номер	2031452
Тип	107 E M 20-25 PA
Обозначение 1	Адаптер
Обозначение 2	M - M
Производитель	OBO
Размер	M20-M25
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,63 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Промежуточный переходник, метрическая резьба

Артикульный номер: 2031452



## Размеры



Размер D	15 мм
Размер E	33 мм
Размер G1 (мм)	20
Размер G2 (мм)	25
Размер L	21 мм
Размер L1	8 мм
Размер L2	6 мм
Размер L3	10,5 мм

## Технические характеристики

взрывозащищённый	нет
Вид резьбы — внешняя резьба	Метрический
Вид резьбы — внутренняя резьба	Метрический
Размер метрической резьбы, внешний	20
Размер метрической резьбы, внутренний	25
Размер под ключ	30
Никелированный	нет