


# Технический паспорт

Промежуточный переходник, метрическая резьба

Артикульный номер: 2031454



Промежуточный переходник, метрическая внутренняя и наружная резьба.



PA полиамид

## Исходные данные

Артикульный номер	2031454
Тип	107 E M 32-40 PA
Обозначение 1	Адаптер
Обозначение 2	M - M
Производитель	OBO
Размер	M32-M40
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	1,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Промежуточный переходник, метрическая резьба

Артикульный номер: 2031454



## Размеры



Размер D	26 мм
Размер E	49,5 мм
Размер G1 (мм)	32
Размер G2 (мм)	40
Размер L	25 мм
Размер L1	10 мм
Размер L2	7 мм
Размер L3	12,5 мм

## Технические характеристики

взрывозащищённый	нет
Вид резьбы — внешняя резьба	Метрический
Вид резьбы — внутренняя резьба	Метрический
Размер метрической резьбы, внешний	32
Размер метрической резьбы, внутренний	40
Размер под ключ	45
Никелированный	нет