


Технический паспорт

Держатель для плоского проводника

Артикульный номер: 5230462



- с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием для шурупов;
- для плоских проводников FL 30;
- со скользящей перемычкой для быстрого монтажа.

Zn	Литье из цинкового сплава под давлением
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	5230462
Обозначение 1	Держатель провода
Обозначение 2	для плоского проводника
Производитель	OBO
Размер	30mm
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Держатель для плоского проводника

Артикульный номер: 5230462



Размеры



Технические характеристики

Вид крепления: держатель	Bohrung mit M-Gewinde
Вид крепления провода	с резьбовой скобой
Использование во взрывоопасной зоне	да
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Размеры провода	30x4 mm flach
Материал держателя	Литье из цинкового сплава под давлением
Материал нижней части	Литье из цинкового сплава под давлением
Материал мостика	Литье из цинкового сплава под давлением