


Технический паспорт

Контргайка с метрической резьбой, цвет серебристо-серый

Артикульный номер: 2048760



Контргайка согласно DIN 46319, с метрической резьбой согласно IEC 423.



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2048760
Тип	116 M16 SGR PA
Обозначение 1	Контргайка
Производитель	OBO
Размер	M16
Цвет	серебристо-серый; RAL 7001
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,125 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0074 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Контргайка с метрической резьбой, цвет серебристо-серый


Артикульный номер: 2048760



Размеры



Размер E	25 мм
Размер L	5 мм



Технические характеристики

Резьба	M16 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Номинальный размер метрической резьбы/PG	16
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	22