

Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2048949



Контргайка согласно DIN 46319, с метрической резьбой согласно IEC 423.



PA полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2048949
Тип	116 M32 LGR PA
Обозначение 1	Контргайка
Производитель	OBO
Размер	M32
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,61 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба


Артикульный номер: 2048949



Размеры



Размер E	46 мм
Размер L	7 мм



Технические характеристики

Резьба	M32_x_1,5
Вид резьбы	Метрический
Номинальный размер метрической резьбы/PG	32
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	41