

# Технический паспорт

## Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2049112



Контргайка согласно DIN 46319, с метрической резьбой согласно IEC 423.



PA

полиамид

### Исходные данные

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Артикульный номер           | 2049112       |
| Тип                         | 116 M40 SW PA |
| Обозначение 1               | Контргайка    |
| Производитель               | OBO           |
| Размер                      | M40           |
| Цвет                        | черный        |
| Материал                    | Полиамид      |
| Минимальная единица продажи | 25            |
| Единица расхода             | Шт.           |
| Масса                       | 0,602 кг      |
| Единица веса                | кг/100 шт.    |

# Технический паспорт

## Контргайка, метрическая резьба


Артикульный номер: 2049112



### Размеры



|          |       |
|----------|-------|
| Размер E | 56 мм |
| Размер L | 7 мм  |



### Технические характеристики

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Резьба                                   | M40_x_1,5   |
| Вид резьбы                               | Метрический |
| Номинальный размер метрической резьбы/PG | 40          |
| Усилено стекловолокном                   | нет         |
| Не содержит галогенов                    | да          |
| Ударопрочность                           | нет         |
| Размер под ключ                          | 50          |