

# Технический паспорт

## Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2049120



Контргайка согласно DIN 46319, с метрической резьбой согласно IEC 423.



PA полиамид

### Исходные данные

Артикульный номер	2049120
Тип	116 M50 SW PA
Обозначение 1	Контргайка
Производитель	OBO
Размер	M50
Цвет	черный
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	0,896 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

## Контргайка, метрическая резьба




Артикульный номер: 2049120

### Размеры



Размер E	68 мм
Размер L	8 мм



### Технические характеристики

Резьба	M50_x_1,5
Вид резьбы	Метрический
Номинальный размер метрической резьбы/PG	50
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	60