

# Технический паспорт

Контргайка, PG-резьба

Артикульный номер: 2043130



Контргайка согласно DIN 46320, с резьбой Pg согласно DIN 40430.

Указание: контргайки из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!



PS Полистирол

## Исходные данные

Артикульный номер	2043130
Тип	116 PG13.5
Обозначение 1	Контргайка
Производитель	OBO
Размер	PG13,5
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,178 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0076 кг CO <sub>e</sub> / 1 Шт.


# Технический паспорт

Контргайка, PG-резьба


Артикульный номер: 2043130



## Размеры



Размер E	29 мм
Размер L	6 мм



## Технические характеристики

Резьба	Pg_13,5
Вид резьбы	PG
Номинальный размер метрической резьбы/PG	13,5
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Ударопрочность	да
Размер под ключ	27