

Технический паспорт

Контргайка, PG-резьба

Артикульный номер: 2043297



Контргайка согласно DIN 46320, с резьбой Pg согласно DIN 40430.

Указание: контргайки из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!



PS полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2043297
Тип	116 PG29
Обозначение 1	Контргайка
Производитель	OBO
Размер	PG29
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,573 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Контргайка, PG-резьба


Артикульный номер: 2043297



Размеры



Размер E	50 мм
Размер L	7 мм



Технические характеристики

Резьба	Pg_29
Вид резьбы	PG
Номинальный размер метрической резьбы/PG	29
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Ударопрочность	да
Размер под ключ	46