

# Технический паспорт

Контргайка, PG-резьба

Артикульный номер: 2043424



Контргайка согласно DIN 46320, с резьбой Pg согласно DIN 40430.

Указание: контргайки из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!



PS полистирол

## Исходные данные

Артикульный номер	2043424
Тип	116 PG42
Обозначение 1	Контргайка
Производитель	OBO
Размер	PG42
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	1,089 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

Контргайка, PG-резьба


Артикульный номер: 2043424



## Размеры



Размер E	73 мм
Размер L	8 мм



## Технические характеристики

Резьба	Pg_42
Вид резьбы	PG
Номинальный размер метрической резьбы/PG	42
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Ударопрочность	да
Размер под ключ	65