

Технический паспорт

Молниеприемник грибовидной формы, с соединителем

Артикульный номер: 5405769



- алюминиевый молниеприемник грибовидной формы;
- с предварительно вмонтированным крестовым соединением с шестигранными болтами M8 x 25 из стали, оцинкованной методом горячего погружения;
- для круглых проводников Rd 8-10 и плоских проводников FL 30.

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5405769
Тип	128 F
Обозначение 1	Грибообразный молниеприемник
Производитель	OBO
Размер	50-60mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	40 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,7614 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Молниеприемник грибовидной формы, с соединителем

Артикульный номер: 5405769



Размеры



Технические характеристики

Подключение	Сплошной круг
Исполнение	Грибовидный молниеприемник
Посадка	Rd 8-10/ FL30 мм