

Технический паспорт

Кровельный держатель проволоки для коньковой черепицы, с болтами с резьбой М8
Артикульный номер: 5202568



- диапазон регулирования ширины 180-240 мм;
- с 3 болтами с резьбой М8 для размещения держателя.

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

| | |
|--|---------------------------------------|
| Артикульный номер | 5202568 |
| Тип | 132 GB-M8 |
| Обозначение 1 | Кровельный держатель проволоки |
| Обозначение 2 | для кон-й черепицы с болтом М8 |
| Производитель | OBO |
| Размер | М8 |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности | DIN EN ISO 1461 |
| Минимальная единица продажи | 20 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 18,7 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,4358 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Кровельный держатель проволоки для коньковой черепицы, с болтами с резьбой М8

Артикульный номер: 5202568



Размеры



Технические характеристики

| | |
|----------------|---------------------------|
| Применение | Конек/кромка |
| Вид монтажа | зажимной |
| Высота монтажа | 20 мм |
| Материал опоры | Сталь горячего цинкования |