

Технический паспорт

Кровельный держатель проволоки для коньковой черепицы, для металлической кровли, Rd 8
Артикульный номер: 5202510



- для круглых проводников Rd 8;
- предназначен для металлических кровель.

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные


Артикульный номер	5202510
Тип	132 P VA
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
Обозначение 2	для металлической кровли
Производитель	OBO
Размер	8mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	8,42 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,5343 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Кровельный держатель проволоки для коньковой черепицы, для металлической кровли, Rd 8
Артикульный номер: 5202510



Размеры



Технические характеристики

Применение	Конек/кромка
Вид крепления провода	с пружинной скобой
Диаметр провода макс.	8
Диаметр провода мин.	8
Вид монтажа	зажимной
Высота монтажа	20 мм
Посадка	Rd 8 мм
Диапазон зажима D макс.	8 мм
Диапазон зажима D мин.	8 мм
Материал держателя	Нержавеющая сталь (V2A)
Материал опоры	Нержавеющая сталь (V2A)