


Технический паспорт

Коньковый держатель проволоки с натяжной пружиной

Артикульный номер: 5203015



- для круглых проводников Rd 8;
- диапазон зажима в 280-380 мм.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5203015
Тип	132 U
Обозначение 1	Держатель проволоки на коньке
Обозначение 2	регулируемая настройка длины
Производитель	OBO
Размер	8mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3737 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Коньковый держатель проволоки с натяжной пружиной

Артикульный номер: 5203015



Размеры



Технические характеристики

Применение	Конек/кромка
Вид крепления провода	с пружинной скобой
Диаметр провода мин.	8
Вид монтажа	зажимной
Высота монтажа	20 мм
Посадка	RD 8 мм
Диапазон зажима D макс.	380 мм
Диапазон зажима D мин.	280 мм
Материал держателя	Нержавеющая сталь (V2A)
Материал опоры	Нержавеющая сталь (V2A)