

# Технический паспорт

Шарнирная перемычка для плоских проводников FL 30 мм

Артикульный номер: 5228328



С продольным отверстием для быстрого монтажа.




- St** Сталь
- FT** Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	5228328
Тип	156 FL
Обозначение 1	Мостик
Обозначение 2	с открытым продольным отверстием
Производитель	OBO
Размер	56mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	2,46 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0571 кг CO2e / 1 Шт.

## Размеры



# Технический паспорт

Шарнирная перемычка для плоских проводников FL 30  
мм

Артикульный номер: 5228328



## Технические характеристики

Посадка

FL30 мм