


Технический паспорт

Держатель проволоки для шиферной кровли,
изогнутый, для круглых проводников Rd 8-10
Артикульный номер: 5215854



- держатель провода из полиамида;
- с отверстием \varnothing 5,5 мм.




Cu Медь

Исходные данные

Артикульный номер	5215854
Тип	157 ЕК-СU
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
Производитель	OBO
Размер	8mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	8,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2493 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	265 мм
-------	--------

Технический паспорт

Держатель проволоки для шиферной кровли,
изогнутый, для круглых проводников Rd 8-10
Артикульный номер: 5215854



Технические характеристики

Применение	Поверхность кровли
Вид крепления провода	со скобой
Диаметр провода макс.	10
Диаметр провода мин.	8
Вид монтажа	привинчиваемый
Высота монтажа	42 мм
Посадка	Rd 8-10 мм
Материал держателя	Пластик
Материал опоры	Медь