

Технический паспорт

Держатель проволоки для шиферной кровли, с болтами с резьбой М8

Артикульный номер: 5202569




- с отверстиями \varnothing 5,5 мм;
- с болтами с резьбой М8 для фиксации держателя.

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5202569
Тип	157 GB-M8
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
Обозначение 2	для шиферных крыш с М8 GB
Производитель	ОВО
Размер	260mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2694 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина 260 мм

Технические характеристики

Применение	Шиферная кровля
Вид крепления провода	Прочее
Вид монтажа	привинчиваемый
Высота монтажа	27 мм
Посадка	Rd 8-10 мм
Материал опоры	Нержавеющая сталь (V2A)