


Технический паспорт

Держатель проволоки для шиферной кровли, для
круглых проводников Rd 8
Артикульный номер: 5215471



- с отверстием \varnothing 5,5 мм и выемкой.




Cu Медь

Исходные данные

Артикульный номер	5215471
Тип	157 L-CU
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
Производитель	OVO
Размер	210mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	9,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2468 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	212 мм
-------	--------

Технический паспорт

Держатель проволоки для шиферной кровли, для
круглых проводников Rd 8

Артикульный номер: 5215471



Технические характеристики

Применение	Поверхность кровли
Вид крепления провода	с пружинной скобой
Диаметр провода макс.	8
Диаметр провода мин.	8
Вид монтажа	привинчиваемый
Высота монтажа	32 мм
Посадка	Rd 8 мм
Материал держателя	Медь
Материал опоры	Медь