


Технический паспорт

Держатель проволоки для шиферной кровли, для
круглых проводников Rd 8-10
Артикульный номер: 5215382



- с отверстием Ø 5,5 мм и выемкой;
- держатель провода из полиамида.




Cu Медь

Исходные данные

Артикульный номер	5215382
Тип	157 LK-CU
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
Обозначение 2	регулируемый по длине
Производитель	OBO
Размер	210mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	8,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	212 мм
-------	--------

Технический паспорт

Держатель проволоки для шиферной кровли, для
круглых проводников Rd 8-10

Артикульный номер: 5215382



Технические характеристики

Применение	Поверхность кровли
Вид крепления провода	со скобой
Диаметр провода макс.	10
Диаметр провода мин.	8
Вид монтажа	привинчиваемый
Высота монтажа	38 мм
Посадка	Rd 8-10 мм
Материал держателя	Пластик
Материал опоры	Медь