


# Технический паспорт

Держатель проволоки для черепичной и шиферной кровли, высота 74 мм

Артикульный номер: 5215307



- высота держателя проволоки: 74 мм;
- с отверстием Ø 5,5 мм;
- держатель из полиамида.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

## Исходные данные

Артикульный номер	5215307
Тип	157 ND-VA
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
Обозначение 2	для шиферной кровли
Производитель	OBO
Размер	260mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,3153 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Держатель проволоки для черепичной и шиферной кровли, высота 74 мм

Артикульный номер: 5215307



## Размеры



Длина 260 мм

## Технические характеристики

Применение	Поверхность кровли
Вид крепления провода	со скобой
Диаметр провода макс.	10
Диаметр провода мин.	8
Вид монтажа	привинчиваемый
Высота монтажа	74 мм
Посадка	Rd 8-10 мм
Материал держателя	Пластик
Материал опоры	Нержавеющая сталь (V2A)