

# Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1310925



Для крепления кабеля заземления в монтажной коробке. С покрытием Leva-sint.



**St** Сталь

**G** гальванически оцинкованный

## Исходные данные

Артикульный номер	1310925
Тип	1594 22 G
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой, тяж.исполнение
Производитель	OBO
Размер	22mm
Цвет	серый камень; RAL 7030
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	3,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,065 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1310925



## Размеры



Длина	65 мм
Ширина	25 мм
Высота	18 мм
Размер D	22 мм
Размер H	18 мм
Размер H1	11 мм
Размер L	65 мм

## Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб для диаметра	1
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6 мм
Прочность материала	2 мм
Устойчив к УФ	да