

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с разгрузкой от натяжения

Артикульный номер: 2046121



Кабельный ввод с поперечным зажимом для разгрузки от натяжения, оснащен защитой кабеля от проскальзывания и перегиба посредством прижимных винтов.

С резьбой подключения PG согласно DIN 40430. Прижимное кольцо из стали, гальванически оцинкованное, хромированное.

Уплотнительное кольцо из NR/SBR.

степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54

С шестигранным корпусом (аналогично форме C 4 в соответствии с DIN 46320).

* Цены согласно котировке DEL.



Латунь



никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2046121
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	со внешним шестигранником
Производитель	OBO
Размер	PG13,5
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,83 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	1,9513 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с разгрузкой от натяжения

Артикульный номер: 2046121



Размеры



Размер E	27 мм
Размер L макс.	26 мм
Размер L1 мм	6,5 мм
Размер L2	12,5 мм
Размер L3	11,3 мм

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	10 мм
Диапазон плотности D мин.	8 мм
взрывозащищённый	нет
Кабельный ввод для плоского кабеля	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	Pg 13,5
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	6,5 мм
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	22
Размер под ключ 1	22 мм
Размер под ключ 2	24 мм
Вид защиты	IP65
Возможность разгрузки от усилий натяжения	да