

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с разгрузкой от натяжения

Артикульный номер: 2046296



Кабельный ввод с поперечным зажимом для разгрузки от натяжения, оснащен защитой кабеля от проскальзывания и перегиба посредством прижимных винтов.

С резьбой подключения PG согласно DIN 40430. Прижимное кольцо из стали, гальванически оцинкованное, хромированное.

Уплотнительное кольцо из NR/SBR.

степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54

С шестигранным корпусом (аналогично форме C 4 в соответствии с DIN 46320).

* Цены согласно котировке DEL.



Латунь



никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2046296
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	со внешним шестигранником
Производитель	OBO
Размер	PG29
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	14,97 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	2,188 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с разгрузкой от натяжения

Артикульный номер: 2046296



Размеры



Размер E	46,5 мм
Размер L	34 мм
Размер L макс.	34 мм
Размер L1 мм	8 мм
Размер L2	16,5 мм
Размер L3	13,8 мм

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	26 мм
Диапазон плотности D мин.	24 мм
взрывозащищённый	нет
Кабельный ввод для плоского кабеля	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	Pg 29
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	8 мм
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	40
Размер под ключ 1	40 мм
Размер под ключ 2	42 мм
Вид защиты	IP54
Возможность разгрузки от усилий натяжения	да