

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с разгрузкой от натяжения

Артикульный номер: 2046369



Кабельный ввод с поперечным зажимом для разгрузки от натяжения, оснащен защитой кабеля от проскальзывания и перегиба посредством прижимных винтов.

С резьбой подключения PG согласно DIN 40430. Прижимное кольцо из стали, гальванически оцинкованное, хромированное.

Уплотнительное кольцо из NR/SBR.

степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54

С шестигранным корпусом (аналогично форме C 4 в соответствии с DIN 46320).

* Цены согласно котировке DEL.



Латунь



никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2046369
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	со внешним шестигранником
Производитель	OBO
Размер	PG36
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	22,03 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	2,5866 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с разгрузкой от натяжения

Артикульный номер: 2046369



Размеры



Размер E	57 мм
Размер L макс.	40 мм
Размер L1 мм	9 мм
Размер L2	19,5 мм
Размер L3	15,8 мм

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	33 мм
Диапазон плотности D мин.	31 мм
взрывозащищенный	нет
Кабельный ввод для плоского кабеля	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	Pg 36
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	9 мм
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	50
Размер под ключ 1	50 мм
Размер под ключ 2	52 мм
Вид защиты	IP54
Возможность разгрузки от усилий натяжения	да