

# Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой, с малым уплотнительным кольцом  
Артикульный номер: 2083612



Кабельный ввод, шестигранный, форма С4 в соответствии с DIN 46320 с метрической соединительной резьбой в соответствии с DIN EN 60423 или ISO 68. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.

Уплотнительное кольцо из NR/SBR.  
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом малого внутреннего диаметра.

\* Цены согласно котировке DEL.



**CuZn**  
37 Латунь

**N** никелированный

## Исходные данные


Артикульный номер	2083612
Тип	163 MS M12
Обозначение 1	Кабельный ввод
Производитель	OBO
Размер	M12
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,85 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой, с малым уплотнительным кольцом  
Артикульный номер: 2083612



## Размеры



Размер E	15,5 мм
Размер L1	7 мм
Размер L2	10 мм

## Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	7 мм
Диапазон плотности D мин.	5 мм
взрывозащищённый	нет
Кабельный ввод для плоского кабеля	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	M12 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	7 мм
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ 1	14 мм
Размер под ключ 2	13 мм
Вид защиты	IP54
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет