


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой, с малым уплотнительным кольцом
Артикульный номер: 2083620



Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с метрической соединительной резьбой в соответствии с DIN EN 60423 или ISO 68. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.

Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом малого внутреннего диаметра.

* Цены согласно котировке DEL.



CuZn
37

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2083620
Тип	163 MS M16
Обозначение 1	Кабельный ввод
Производитель	OBO
Размер	M16
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,16 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой, с малым уплотнительным кольцом

Артикульный номер: 2083620



Размеры



Размер E	18,9 мм
Размер L1	7 мм
Размер L2	10,5 мм

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогиба	нет
Диапазон плотности D макс.	8 мм
Диапазон плотности D мин.	6 мм
взрывозащищенный	нет
Кабельный ввод для плоского кабеля	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	M16 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	7 мм
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ 1	17 мм
Размер под ключ 2	15 мм
Вид защиты	IP54
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет