


# Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой, с малым уплотнительным кольцом  
Артикульный номер: 2083639



Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с метрической соединительной резьбой в соответствии с DIN EN 60423 или ISO 68. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.

Уплотнительное кольцо из NR/SBR.  
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом малого внутреннего диаметра.

\* Цены согласно котировке DEL.



CuZn  
37

Латунь

N

никелированный

## Исходные данные

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Артикульный номер           | 2083639        |
| Тип                         | 163 MS M20     |
| Обозначение 1               | Кабельный ввод |
| Производитель               | OBO            |
| Размер                      | M20            |
| Материал                    | латунный       |
| Поверхность                 | Никелированный |
| Стандарт поверхности        |                |
| Минимальная единица продажи | 25             |
| Единица расхода             | Шт.            |
| Масса                       | 2,21 кг        |
| Единица веса                | кг/100 шт.     |


# Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой, с малым уплотнительным кольцом

Артикульный номер: 2083639



## Размеры



|           |         |
|-----------|---------|
| Размер E  | 24,4 мм |
| Размер L1 | 7 мм    |
| Размер L2 | 12,5 мм |

## Технические характеристики

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Вид уплотнения                            | Уплотнительное кольцо |
| защита от прогибания                      | нет                   |
| Диапазон плотности D макс.                | 10 мм                 |
| Диапазон плотности D мин.                 | 8 мм                  |
| взрывозащищённый                          | нет                   |
| Кабельный ввод для плоского кабеля        | нет                   |
| Для взрывоопасной зоны                    | без                   |
| Резьба                                    | M20 x 1,5             |
| Вид резьбы                                | Метрический           |
| Длина резьбы                              | 7 мм                  |
| Усилено стекловолокном                    | нет                   |
| Не содержит галогенов                     | нет                   |
| Универсальное уплотнение                  | нет                   |
| С контргайкой                             | нет                   |
| Ударопрочность                            | нет                   |
| Размер под ключ 1                         | 22 мм                 |
| Размер под ключ 2                         | 20 мм                 |
| Вид защиты                                | IP54                  |
| Возможность разгрузки от усилий натяжения | нет                   |