

# Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с малым уплотнительным кольцом  
Артикульный номер: 2082160



Кабельный ввод, шестигранный, форма С4 в соответствии с DIN 46320 с соединительной резьбой Pg в соответствии с DIN 40430. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.

Уплотнительное кольцо из NR/SBR.

степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом малого внутреннего диаметра.

\* Цены согласно котировке DEL.



**CuZn**  
37 Латунь

**N** никелированный

## Исходные данные

Артикульный номер	2082160
Тип	163 MS PG16
Обозначение 1	Кабельный ввод
Производитель	OBO
Размер	PG16
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	2,96 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с малым уплотнительным кольцом

Артикульный номер: 2082160



## Размеры



Размер E	26,7 мм
Размер L	19 мм
Размер L макс.	19 мм
Размер L1 мм	6,5 мм
Размер L2	13,5 мм
Размер L3	3 мм

## Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	10 мм
Диапазон плотности D мин.	8 мм
взрывозащищённый	нет
Кабельный ввод для плоского кабеля	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	Pg 16
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	6,5 мм
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ 1	24 мм
Размер под ключ 2	22 мм
Вид защиты	IP54
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет