

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой Pg, с малым уплотнительным кольцом
Артикульный номер: 2082292



Кабельный ввод, шестигранный, форма С4 в соответствии с DIN 46320 с соединительной резьбой Pg в соответствии с DIN 40430. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.

Уплотнительное кольцо из NR/SBR.

степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом малого внутреннего диаметра.

* Цены согласно котировке DEL.



CuZn
37 Латунь

N никелированный

Исходные данные


Артикульный номер	2082292
Тип	163 MS PG29
Обозначение 1	Кабельный ввод
Производитель	OBO
Размер	PG29
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	8,21 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с малым уплотнительным кольцом
Артикульный номер: 2082292



Размеры



Размер E	43,5 мм
Размер L	24 мм
Размер L макс.	24 мм
Размер L1 мм	8 мм
Размер L2	16,5 мм
Размер L3	4 мм

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	26 мм
Диапазон плотности D мин.	24 мм
взрывозащищённый	нет
Кабельный ввод для плоского кабеля	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	Pg 29
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	8 мм
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ 1	40 мм
Размер под ключ 2	37 мм
Вид защиты	IP54
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет