

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с малым уплотнительным кольцом
Артикульный номер: 2082071



Кабельный ввод, шестигранный, форма С4 в соответствии с DIN 46320 с соединительной резьбой Pg в соответствии с DIN 40430. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.

Уплотнительное кольцо из NR/SBR.

степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом малого внутреннего диаметра.

* Цены согласно котировке DEL.



CuZn 37 Латунь

N никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2082071
Тип	163 MS PG 7
Обозначение 1	Кабельный ввод
Производитель	OBO
Размер	PG7
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,85 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0303 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с малым уплотнительным кольцом

Артикульный номер: 2082071



Размеры



Размер E	15,5 мм
Размер L	15 мм
Размер L макс.	15 мм
Размер L1 мм	5 мм
Размер L2	10 мм
Размер L3	2,5 мм

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	7 мм
Диапазон плотности D мин.	5 мм
взрывозащищённый	нет
Кабельный ввод для плоского кабеля	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	Pg 7
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	5 мм
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударпрочность	нет
Размер под ключ 1	14 мм
Размер под ключ 2	13 мм
Вид защиты	IP54
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет