


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с малым уплотнительным кольцом
Артикульный номер: 2082098



Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с соединительной резьбой Pg в соответствии с DIN 40430. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.

Уплотнительное кольцо из NR/SBR.

степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом малого внутреннего диаметра.

* Цены согласно котировке DEL.



CuZn
37

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2082098
Тип	163 MS PG 9
Обозначение 1	Кабельный ввод
Производитель	OBO
Размер	PG9
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,16 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с малым уплотнительным кольцом

Артикульный номер: 2082098



Размеры



Размер E	18,9 мм
Размер L	16 мм
Размер L макс.	16 мм
Размер L1 мм	6 мм
Размер L2	10,5 мм
Размер L3	2,5 мм

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	8 мм
Диапазон плотности D мин.	6 мм
взрывозащищённый	нет
Кабельный ввод для плоского кабеля	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	Pg 9
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	6 мм
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ 1	17 мм
Размер под ключ 2	15 мм
Вид защиты	IP65
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет