

# Технический паспорт

Держатель проволоки для плоской кровли, с высоким держателем

Артикульный номер: 5218888



- для самостоятельного заполнения бетоном;
- вес наполнения: прим. 1,3 кг;
- пустая оболочка из полиэтилена черного цвета;
- с держателем 168 DIN-K из литого цинка, гальванически оцинкованным.

## Исходные данные

Артикульный номер	5218888
Тип	165 KRB-I
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
Производитель	OBO
Размер	8mm
Минимальная единица продажи	9
Единица расхода	Шт.
Масса	144 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,7331 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Держатель проволоки для плоской кровли, с высоким держателем

Артикульный номер: 5218888



## Размеры



Длина	133,5 мм
-------	----------

## Технические характеристики

Применение	Плоская кровля
Вид крепления провода	с пружинной скобой
Вид монтажа	Прочее
Посадка	FL 30 мм
Материал держателя	Сталь горячего цинкования
Материал опоры	бетон