


# Технический паспорт

Адаптер для плоского проводника, для установки в кровельном держателе 165/MBG

Артикульный номер: 5218885



- адаптер для плоского проводника FL 30 x 3,5 мм;
- для крепления в кровельном держателе проволоки 165/MBG-8.

**PP** Полипропилен

## Исходные данные

Артикульный номер	5218885
Тип	165 MBG HFL
Обозначение 1	Адаптер для кровел. держателя
Обозначение 2	для плоского проводника
Производитель	OBO
Размер	30x3,5
Цвет	черный
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	12
Единица расхода	Шт.
Масса	0,658 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0293 кг COe / 1 Шт.


# Технический паспорт

Адаптер для плоского проводника, для установки в  
кровельном держателе 165/MBG

Артикульный номер: 5218885



## Размеры



## Технические характеристики

Посадка	FL 30x3,5 мм
Материал держателя	Пластик
Материал опоры	Пластик