Технический паспорт

Адаптер для проволочных лотков для кровельного держателя проволоки
Артикульный номер: 5218886



- Адаптер для проволочных лотков типа GR-Magic® с размером ячейки 50 или 20 мм
- Для крепления к типу 165 MBG 8-10 и UniBase
- Из полипропилена, цвет: черный, устойчивость к УФ-лучам и атмосферным явлениям
- Монтаж без использования инструментов

PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	5218886
Тип	165 MBG HGRM
Обозначение 1	Адаптер для проволочного лотка
Обозначение 2	монтаж на держателе 165 MBG
Производитель	OBO
Размер	3,9-4,8
Цвет	черный
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,34 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0505 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Адаптер для проволочных лотков для кровельного держателя проволоки
Артикульный номер: 5218886

Размеры



Длина	63 мм
Ширина	60,3 мм
Высота	22,3 мм



Технические характеристики

Диаметр провода макс.	8
Диаметр провода мин.	8
Посадка	Rd 8 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Материал держателя	Пластик
Материал опоры	Пластик