

Технический паспорт

Держатель проволоки 55 мм, для наклеивания на плоскую кровлю

Артикульный номер: 5218314



- для наклеивания на плоскую кровлю;
- держатель из полиамида;
- основание из стали, оцинкованной методом горячего погружения;
- основание \varnothing 100 мм.

РА Полиамид

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 5218314 |
| Тип | 165 NBK 55 |
| Обозначение 1 | Кровельный держатель проволоки |
| Производитель | OBO |
| Размер | 55mm |
| Материал | Полиамид |
| Минимальная единица продажи | 75 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 13,54 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,3801 кг CO ₂ e / 1 Шт. |

Технический паспорт

Держатель проволоки 55 мм, для наклеивания на плоскую кровлю


Артикульный номер: 5218314



Размеры



| | |
|----------|--------|
| Длина | 100 мм |
| Размер Н | 55 мм |



Технические характеристики

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Применение | Плоская кровля |
| Вид крепления провода | со скобой |
| Диаметр провода макс. | 10 |
| Диаметр провода мин. | 8 |
| Вид монтажа | клеящийся |
| Высота монтажа | 55 мм |
| Посадка | Rd 8-10 мм |
| Материал держателя | Пластик |
| Материал опоры | Сталь горячего цинкования |