


# Технический паспорт

## Держатель проволоки, для мембранной кровли

Артикульный номер: 5218999



- для плоской кровли;
- для круглых проводников Rd 8-10;
- держатель из полиэтилена, светло-серый;
- для защелкивания в кровельные полосы;
- при монтаже круглого проводника необходимо установить элементы растяжения для термической компенсации.

PE Полиэтилен

### Исходные данные

Артикульный номер	5218999
Тип	165 R-8-10 OBG
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
Обозначение 2	для кровельной полосы
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Полиэтилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	6,76 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Держатель проволоки, для мембранной кровли


Артикульный номер: 5218999



## Размеры



Длина	140 мм
Ширина	100 мм
Высота	60 мм



## Технические характеристики

Применение	Плоская кровля
Вид крепления провода	с пружинной скобой
Диаметр провода макс.	10
Диаметр провода мин.	8
Вид монтажа	зажимной
Посадка	Rd 8-10 мм
Материал держателя	Пластик
Материал опоры	Пластик