

# Технический паспорт

Держатель для плоских проводников FL 30 мм, с  
перемычкой, с круглым штифтом  
Артикульный номер: 5226570



- с перемычкой и 2 шестигранными болтами из нержавеющей стали (VA);
- с круглым штифтом Ø 9 мм.

**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные


Артикульный номер	5226570
Тип	166 LS 70
Обозначение 1	Держатель провода
Обозначение 2	со штифтом
Производитель	OBO
Размер	70mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	9,14 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,268 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Держатель для плоских проводников FL 30 мм, с перемычкой, с круглым штифтом  
Артикульный номер: 5226570



## Размеры



Длина 70 мм

## Технические характеристики

Вид крепления: держатель	с ударным наконечником
Вид крепления провода	с резьбовой скобой
Использование во взрывоопасной зоне	да
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Размеры провода	30x4 mm flach
Посадка	FL30 мм
Материал держателя	Сталь
Материал нижней части	Сталь
Материал мостика	Сталь