

Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2091705



Контргайки согласно DIN 46319 с метрической резьбой согласно IEC 423.

* Цены согласно DEL



CuZn
37 Латунь

N никелированный

Исходные данные	
Артикульный номер	2091705
Тип	169 MSS M12
Обозначение 1	Контргайка
Обозначение 2	с встав. зубцами
Производитель	OBO
Размер	M12x1,5
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,355 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0023 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2091705



Размеры



Размер E	17,3 мм
Размер L	4,5 мм

Технические характеристики

Резьба	M12_x_1,5
Вид резьбы	Метрический
Номинальный размер метрической резьбы/PG	12
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	15