

Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба



Артикульный номер: 2091709

Контргайки согласно DIN 46319 с метрической резьбой согласно IEC 423.

* Цены согласно DEL



CuZn
37 Латунь

N никелированный

Исходные данные


Артикульный номер	2091709
Тип	169 MSS M16
Обозначение 1	Контргайка
Обозначение 2	с встав. зубцами
Производитель	OBO
Размер	M16x1,5
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,49 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0041 кг COe / 1 Шт.

Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2091709

Размеры



Размер E	21,9 мм
Размер L	4,5 мм

Технические характеристики

Резьба	M16_x_1,5
Вид резьбы	Метрический
Номинальный размер метрической резьбы/PG	16
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	19