

Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2091713



Контргайки согласно DIN 46319 с метрической резьбой согласно IEC 423.

* Цены согласно DEL



CuZn Латунь
37

N никелированный

Исходные данные


Артикульный номер	2091713
Тип	169 MSS M20
Обозначение 1	Контргайка
Обозначение 2	с встав. зубцами
Производитель	OBO
Размер	M20x1,5
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,76 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0017 кг COe / 1 Шт.

Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2091713

Размеры



Размер E	27,7 мм
Размер L	4,5 мм

Технические характеристики

Резьба	M20_x_1,5
Вид резьбы	Метрический
Номинальный размер метрической резьбы/PG	20
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	24