

Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2091721



Контргайки согласно DIN 46319 с метрической резьбой согласно IEC 423.

* Цены согласно DEL



CuZn
37 Латунь

N никелированный

Исходные данные	
Артикульный номер	2091721
Тип	169 MSS M32
Обозначение 1	Контргайка
Обозначение 2	с встав. зубцами
Производитель	OBO
Размер	M32x1,5
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,23 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,008 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2091721



Размеры



Размер E	41,5 мм
Размер L	4,5 мм

Технические характеристики

Резьба	M32_x_1,5
Вид резьбы	Метрический
Номинальный размер метрической резьбы/PG	32
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	36