

# Технический паспорт

## Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2091615



Контргайки согласно DIN 46319 с метрической резьбой согласно IEC 423.

\* Цены согласно DEL



CuZn  
37

Латунь

N

никелированный

### Исходные данные

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Артикульный номер                             | 2091615               |
| Тип                                           | 169 MS M16            |
| Обозначение 1                                 | Контргайка            |
| Производитель                                 | OBO                   |
| Размер                                        | M16                   |
| Материал                                      | латунный              |
| Поверхность                                   | Никелированный        |
| Стандарт поверхности                          |                       |
| Минимальная единица продажи                   | 100                   |
| Единица расхода                               | Шт.                   |
| Масса                                         | 0,31 кг               |
| Единица веса                                  | кг/100 шт.            |
| Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот | 0,0081 кг COe / 1 Шт. |


# Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2091615



## Размеры



|          |         |
|----------|---------|
| Размер E | 22,1 мм |
| Размер L | 3 мм    |

## Технические характеристики

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Резьба                                   | M16_x_1,5   |
| Вид резьбы                               | Метрический |
| Номинальный размер метрической резьбы/PG | 16          |
| Усилено стекловолокном                   | нет         |
| Не содержит галогенов                    | нет         |
| Ударопрочность                           | нет         |
| Размер под ключ                          | 20          |