

Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2091666



Контргайки согласно DIN 46319 с метрической резьбой согласно IEC 423.

* Цены согласно DEL



CuZn
37

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2091666
Тип	169 MS M40
Обозначение 1	Контргайка
Производитель	OBO
Размер	M40
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,92 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0492 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2091666



Размеры



Размер E	49,8 мм
Размер L	4,5 мм

Технические характеристики

Резьба	M40_x_1,5
Вид резьбы	Метрический
Номинальный размер метрической резьбы/PG	40
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	45