

Технический паспорт

Контргайка, резьба PG

Артикульный номер: 2091135



Контргайки, часть М в соответствии с DIN 46320 с резьбой PG в соответствии с DIN 40430.

* Цены согласно DEL



Латунь



никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2091135
Тип	169 MS PG13.5
Обозначение 1	Контргайка
Производитель	OBO
Размер	PG13,5
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,364 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0089 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Контргайка, резьба PG

Артикульный номер: 2091135



Размеры



Размер E	25,5 мм
Размер L	3 мм

Технические характеристики

Резьба	Pg_13,5
Вид резьбы	PG
Номинальный размер метрической резьбы/PG	13,5
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	23