

Технический паспорт

Контргайка, резьба PG

Артикульный номер: 2091291



Контргайки, часть M в соответствии с DIN 46320 с резьбой PG в соответствии с DIN 40430.

* Цены согласно DEL



CuZn
37

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2091291
Тип	169 MS PG29
Обозначение 1	Контргайка
Производитель	OBO
Размер	PG29
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,32 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0324 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Контргайка, резьба PG

Артикульный номер: 2091291



Размеры



Размер E	45 мм
Размер L	4 мм

Технические характеристики

Резьба	Pg_29
Вид резьбы	PG
Номинальный размер метрической резьбы/PG	29
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	41