

Технический паспорт

Контргайка, резьба PG

Артикульный номер: 2091364



Контргайки, часть М в соответствии с DIN 46320 с резьбой PG в соответствии с DIN 40430.

* Цены согласно DEL



CuZn
37

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2091364
Тип	169 MS PG36
Обозначение 1	Контргайка
Производитель	OBO
Размер	PG36
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	2,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0538 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Контргайка, резьба PG

Артикульный номер: 2091364



Размеры



Размер E	56 мм
Размер L	5 мм

Технические характеристики

Резьба	Pg_36
Вид резьбы	PG
Номинальный размер метрической резьбы/PG	36
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	51