

Технический паспорт

Контргайка, резьба PG

Артикульный номер: 2091429



Контргайки, часть М в соответствии с DIN 46320 с резьбой PG в соответствии с DIN 40430.

* Цены согласно DEL



CuZn
37

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2091429
Тип	169 MS PG42
Обозначение 1	Контргайка
Производитель	OBO
Размер	PG42
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,266 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0894 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Контргайка, резьба PG

Артикульный номер: 2091429



Размеры



Размер E	65 мм
Размер L	5 мм

Технические характеристики

Резьба	Pg_42
Вид резьбы	PG
Номинальный размер метрической резьбы/PG	42
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	60