

Технический паспорт

Контргайка, резьба PG

Артикульный номер: 2091488



Контргайки, часть M в соответствии с DIN 46320 с резьбой PG в соответствии с DIN 40430.

* Цены согласно DEL



Латунь



никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2091488
Тип	169 MS PG48
Обозначение 1	Контргайка
Производитель	OBO
Размер	PG48
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	3,27 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,1121 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Контргайка, резьба PG

Артикульный номер: 2091488



Размеры



Размер E	69 мм
Размер L	5,5 мм

Технические характеристики

Резьба	Pg_48
Вид резьбы	PG
Номинальный размер метрической резьбы/PG	48
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	64